



常用砷化氢检测仪

北斗星仪器

砷化氢检测仪	规格	技术参数	用途
袖珍式砷化氢报警器	H190-AsH3	0.015-1ppm	劳动保护
背带式砷化氢报警器	p190-AsH3	0.015-1ppm	劳动保护
便携式砷化氢监测仪	pBD5gas-AsH3	0.015-1ppm	现场施工 防护,可 以常时间 连续检测 环境监测
手持式砷化氢检测仪	HBD5gas-AsH3	0.015-1ppm	容器中残 留气体探 测 简单气体 分析; 溶解气体 分析仪
砷化氢浓度变送器	CPT2610-AsH3	0.015-1ppm	现场气体 泄露监测 空气背景 气体在线 监测
微量砷化氢含量连续分 析器	CGA2610-AsH3	0.015-1ppm	工业过程 连续分析

激光在线分析系统	T-LGA4810	ppm-100%	高级工业 过程连续 分析 微量或高 含量气体 浓度分析 仪 高温气体 砷化氢浓 度分析仪 烟气砷化 氢浓度分 析仪
便携式激光气体分析仪	pGas4810	ppm-100%	混合气体 高分辨分 析

北斗星工业化学研究所 业务部

业务热线：

普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939;

环境分析,公共安全:010-6257.3917;

技术支持：010-8264.0226;

业务传真: 010-8264.0221;

合同管理: 010-8264.9388;传真: 010-8264.0238;

email: sales@bigdipper-technochem.com web: <http://www.big-dipper.cn/>

通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100080

业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街(中科院物理所H楼)

<http://www.big-dipper.com.cn/Products/Gas/>